


**Garant****SNMG 150616, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251332 HB7140-1
GTIN	4045197820693
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 150616 HB7140-1 Hjørneradius: 1,6 mm  
Type: HB7140-1  
Spånbryder: VG  
Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 210 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VG
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	1,6 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 210 m/min
Type	HB7140-1
Tilspænding $f$	0,25 - 0,8 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skæredybde $a_p$	1,5 - 9 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning