

Garant
CNMM 120408, Type: HB7140-1


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250452 HB7140-1
GTIN	4045197820396
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 120408 HB7140-1 Type: HB7140-1
 Spånbryder: VR
 Skæredybde a_p : 2 - 8 mm
 Tilspænding f : 0,2 - 0,8 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	2 - 8 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Spånbryder	VR
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm

Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning