


**Garant**
**SNMG 190616, Type: HB7120-1**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251336 HB7120-1
GTIN	4045197820013
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 190616 HB7120-1 Hjørneradius: 1,6 mm  
 Type: HB7120-1  
 Spånbryder: VG  
 Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,25 - 0,8 mm/o
Hjørneradius	1,6 mm
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VG
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	1,5 - 9 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min

Type	HB7120-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning