

Garant**CNMM 160612, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250458 HB7140-1
GTIN	4045197820419
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 160612 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånbryder: VR
Skæredybde a_p : 2 - 8 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,8 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	VR
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	1,2 mm

Skæredybde a_p	2 - 8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning