



## Roterende pinol med hårdmetalindsats og aftrykningsmøtrik, Morsekonus: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	321250 3
GTIN	4019208059631
Artikelklasse	35R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Spidsvinkel 60°.
- Med hårdmetalspids til små centre og lille aftrykningsmøtrik.
- Enhed og løbespids (mulighed for flerdelt efterslibning) er hærdede.
- Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
- Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
- Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

#### Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

#### Anvendelse:

Til bearbejdning af **tynde emner ved høje omdrejningstal.**

Hus-Ø D: 74 mm

Nyttelængde B: 79,4 mm

Hårdmetal-ØH: 14 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Til emnevægt: 360 kg

### Teknisk beskrivelse

Hårdmetal-ØH	14 mm
--------------	-------

Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Nyttelængde B	79,4 mm
Til emnevægt	360 kg
Hus-Ø D	74 mm
Morsekonus	MK3
Produkttype	Centrerspids