

Garant**CCMT 09T308, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260060 HB7120-1
GTIN	4045197817136
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 09T308 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånbryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7120-1
Spånbryder	VS
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning