

Garant**DC.T 070204, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260353 HB7120-1
GTIN	4045197817266
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 070204 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VS
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Type	HB7120-1
Primær anvendelse	M

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning