

Garant
CNMG 09T308, Type: HB7120-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250052 HB7120-1
GTIN	4045197819567
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 09T308 HB7120-1 Type: HB7120-1
 Spånbryder: VS
 Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Tilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VS
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7120-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min

Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning