

Garant**DNMG 150608, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250862 HB7120-1
GTIN	4045197819826
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	VG
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Type	HB7120-1
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Primær anvendelse	M

Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning