

**Garant****DNMG 110404, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250652 HB7120-1
GTIN	4045197819734
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 110404 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Spånbryder	VS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig

Type	HB7120-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning