

Garant**DNMG 150604, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250658 HB7120-1
GTIN	4045197819758
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150604 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Type	HB7120-1

Spånbryder	VS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning