

Garant**Krympepatron Form ADB, BT 50 A = 100, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303445 12
GTIN	4045197487209
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra Ø 6).
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760 – 308806, krympeforlænger nr. 302410 – 302417, krympeapparater nr. 354210 – 354400.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Ø D ₂	24 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Adapter	BT 50 A = 100
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Underskab	354290
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50