

Garant**CNMG 09T304, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250050 HB7140-1
GTIN	4045197818645
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 09T304 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mmTilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7140-1
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Spånryder	VS

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T304
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning