

Garant**DNMG 1506 12, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250864 HB7140-1
GTIN	4045197820471
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 1506 12 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 210 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VG
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Type	HB7140-1
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	1,2 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 210 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning