

Garant**WNMG 080404, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252068 HB7120-1
GTIN	4045197820174
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 080404 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Type	HB7120-1
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm

Spånbryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning