


Garant**SNMG 120408, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251324 HB7120-1
GTIN	4045197819970
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Type	HB7120-1
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M
Spånryder	VG
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408

Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning