

Garant**WNMG 060408, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251954 HB7140-1
GTIN	4045197820815
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 060408 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7140-1
Spånbryder	VS
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Primær anvendelse	M

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning