



Vinkelsliber, Type: AGS15-125



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077141 AGS15-125
GTIN	4002395236015
Artikelklasse	03M

Beskrivelse

Udførelse:

Milwaukee vinkelsliber med blød start, **genstartsspærre** og overbelastningssikring. Specialsliber på 1500 W med neddroset omdrejningstal **til flapskiver** med konstantelektronik. Spændesæt medfølger.

Leveringsomfang:

Ekstragreb, beskyttelseskærm, netkabel 4 m.

Teknisk beskrivelse

Maks. skive-Ø	125 mm
Producentbetegnelse	AGS15-125CProTector
Genstartsspærre	ja
Maks. skæredybde	33 mm
Vægt	2,4 kg
Maks. vibration iht. EN	5,5 m/s ²
Effektforbrug	1500 W
Blød opstart	ja
Energiforsyning	Med kabel
maks. omdrejningstal	7600 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Spændemøtrik M14 Type NUT

073930 NUT

Spændemøtrik M14 Type FIXTEC

073930 FIXTEC