

Garant**SNMG 120404, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 251142 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820617 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

SNMG 120404 HB7140-1 Hjørneradius: 0,4 mm
Type: HB7140-1
Spånbryder: VS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|----------------|
| Type | HB7140-1 |
| Primær anvendelse | M |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Skæredybde a_p | 0,3 - 2 mm |
| Spånbryder | VS |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,4 mm/o |
| Hjørneradius | 0,4 mm |

| | |
|--|-------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 70 - 260 m/min |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120404 |
| Antal skift/skær | 8 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |