

Garant**CNMG 160608, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250168 HB7140-1
GTIN	4045197820341
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160608 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7140-1
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min

Spånbryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning