


Garant**SNMG 120412, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251326 HB7120-1
GTIN	4045197819987
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	VG
Hjørneradius	1,2 mm
Type	HB7120-1
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120412

Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning