

Garant**TNMG 160404, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251432 HB7140-1
GTIN	4045197820723
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TNMG 160404 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Type	HB7140-1
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånryder	VS
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning