



## Bænksliber DS med udsugning, 400 V, Type: DS12/250A



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077514 DS12/250A
GTIN	2050001674128
Artikelklasse	03S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Dobbeltlibemaskine med udsugning integreret i standen.

Slibestøv udskilles gennem et vandfilter og efterkoblet kunststofforfilter samt -efterfilter på effektiv vis. **Levering uden slibeskiver.**

#### Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100.

Effektforbrug: 730 W

maks. omdrejningstal: 1450 min<sup>-1</sup>

Slibeskive-Ø D: 250 mm

Slibeskivebredde T: 32 mm

Slibeskiveborings-Ø H: 51 mm

Transportmængde, udsugning: 6 m<sup>3</sup>/min

### Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	730 W
Transportmængde, udsugning	6 m <sup>3</sup> /min

Vægt	115 kg
maks. omdrejningstal	1450 min <sup>-1</sup>
Producentbetegnelse	DS12/250A
Slibeskivebredde T	32 mm
Slibeskiveborings-Ø H	51 mm
Slibeskive-Ø D	250 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Dobbeltlibemaskine

## Tilbehør

Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK60	596510 NK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK60	596400 EK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type C800	596350 C800
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK80	596350 EK80
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type SC80	596510 SC80
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK60	596510 EK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK60	596350 NK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type SC80	596400 SC80
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK80	596510 EK80
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type SC80	596350 SC80
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK36	596350 NK36
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK60	596350 EK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK36	596510 NK36
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK60	596400 NK60