

**Garant****WNMG 080408, Type: HB7120-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252070 HB7120-1
GTIN	4045197820181
Artikelklasse	21G

## Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Spånbrøder	VM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	M
Tilspænding $f$	0,1 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Type	HB7120-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	WNMG 080408

Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning