

**Garant**
**CNMG 120408, Type: HB7140-1**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250322 HB7140-1
GTIN	4045197820358
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120408 HB7140-1 Type: HB7140-1  
 Spånbryder: VG  
 Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 210 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 210 m/min
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Type	HB7140-1
Spånbryder	VG
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm

Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning