

**Garant****Whistle Notch-holder, HSK-A 100, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304970 16
GTIN	4045197504951
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med stopskruer.
- Med RFID/Balluff-Chip-hul.

**Kendetegn:**

Værktøjet klemmes fast i siden med spændeskruen og afstives bagfra med stopskruen. Derved opnås spænding uden slør samt gang med lavt vibrationsniveau.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft og hældende spændeflade (2°) iht. DIN 1835 E og DIN 6535 HE.

Værktøjet kan indstilles aksialt. Især til opspænding af bor i metal. Længdetab kan takket være efterslibning af boret på endefladerne justere med aksial længde-justering af værktøjsholderen.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	16
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	48 mm
Adapter	HSK-A 100

Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	DIN 69882-5
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 12000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

---

## Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 16 mm	309900 16
--	-----------