

Garant**TNMG 160404, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251542 HB7120-1
GTIN	4045197820051
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7120-1
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbrøder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning