

Garant**VNMG 160404, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251802 HB7120-1
GTIN	4045197820099
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7120-1
Spånryder	VM
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404

Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærspalte til drejning