


**Garant****WNMG 080408, Type: HB7120-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252208 HB7120-1
GTIN	4045197820204
Artikelklasse	21G

## Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	VG
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 210 m/min
Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning