

**Garant****CNMG 160612, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250336 HB7140-1
GTIN	4045197820389
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 160612 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VG

Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mmTilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 210 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Type	HB7140-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 210 m/min
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M

Spånbryder	VG
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning