

Garant**VNMG 160408, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251804 HB7140-1
GTIN	4045197820792
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VN.G 160408 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Type	HB7140-1
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Spånryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning