


Garant**WNMG 080412, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252210 HB7120-1
GTIN	4045197820211
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080412 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,2 mm
Spånbryder	VG
Type	HB7120-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	M

Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning