


**Garant****CNMM 120412, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250453 HB7140-1
GTIN	4045197820402
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMM 120412 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VR

Skæredybde  $a_p$ : 2 - 8 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VR
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Tilspænding $f$	0,2 - 0,8 mm/o
Skæredybde $a_p$	2 - 8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Hjørneradius	1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning