

**Bænkslibere DS, 400 V, Type: DS04/175****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077512 DS04/175
GTIN	2050001674173
Artikelklasse	03S

Beskrivelse**Udførelse:**

Motoren med **ekstremt rolig gang** garanterer en lang levetid også ved **kontinuerlig drift**.

Levering uden slibeskiver.

Utrolig robuste drejestrøms-dobbeltslibemaskiner i bordmodel. Stabile anlæg, genstartsspærre og beskyttelsesskærme garanterer en høj sikkerhed for brugeren.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	250 W
Vægt	15 kg
Producentbetegnelse	DS04/175
maks. omdrejningstal	2900 min ⁻¹
Slibeskivebredde T	25 mm
Slibeskiveborings-Ø H	51 mm
Slibeskive-Ø D	175 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Dobbeltslibemaskine

Tilbehør

Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type SC80	596350 SC80
Maskinstander Passer til maskine DS04	077513 DS04
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK60	596220 EK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type C800	596350 C800
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK60	596350 EK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK36	596350 NK36
Værktøjsbord højre Type AT1	077525 AT1
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK60	596350 NK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK60	596220 NK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type SC80	596220 SC80
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK80	596220 EK80
Værktøjsbord, venstre Type AT1	077519 AT1
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK80	596350 EK80