

**Bakkesæt 3 dele, bløde, Til patronstype: 200****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 313310 200 |
| GTIN | 4019208193335 |
| Artikelklasse | 32R |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræset underlagsflade, **ikke bruneret**.

Ikke-trindelte, til uddrejning af individuelle spænde-Ø. **Finfræset** underlagsflade, **ikke bruneret**.

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter **i løbet af få sekunder**, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. **Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum**. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.

Til montering på hærdede grundbakker. Til spænding af ujævnt formede eller allerede bearbejdede emner, der ikke må beskadiges. Bakkerne udarbejdes svarende til emneformen.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til :

Schuck-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmc-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313130; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

Bemærk:

· **Str. 400 passer også til patronstørrelse 500.**

Bakker i aluminium, **på forespørgsel**.

passer til farvekode: Schuck centrerpatron med justerbare bakker

Længde L: 105 mm

Højde H: 40 mm

Notbredde D: 10 mm

Boringsafstand b: 40 mm
Gængelængde A: 20 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|--|
| Til patrontype | 200 mm |
| Notbredde D | 10 mm |
| Længde L | 105 mm |
| Boringsafstand b | 40 mm |
| Højde H | 40 mm |
| Gængelængde A | 20 mm |
| passer til farvekode | Röhm centerpatron med justerbare bakker |
| passer til farvekode | Schunk centerpatron med justerbare bakker |
| Produkttype | Bakker til centerpatron med justerbare bakker |