

Garant**CC.T 060202, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260050 HB7120-1
GTIN	4045197816795
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 060202 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånbryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VS
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Type	HB7120-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning