

Garant**CC.T 09T302, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260056 HB7120-1
GTIN	4045197817112
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 09T302 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Spånryder	VS
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm

Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning