

**Garant**
**CC.T 09T304, Type: HB7120-1**


### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260058 HB7120-1
GTIN	4045197817129
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CC.T 09T304 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	VS
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig

Type	HB7120-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning