

Garant**DC.T 11T302, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260356 HB7120-1
GTIN	4045197817273
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCMT 11T302 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Primær anvendelse	M
Spånryder	VS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Type	HB7120-1

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning