

Garant**Fræserhovedadapter, HSK-A 100 A = 160, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306690 16
GTIN	4045197290465
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræerspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	160 mm
Dorn-Ø d ₁	16 mm
passende specialnøgle nr. 309840	16
Fræsedornslængde L ₄	17 mm
Ekstra fræerspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16
Udvendig Ø D	38 mm

Spænde-Ø D ₁	16 mm
Adapter	HSK-A 100 A = 160
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 16 mm	309860 16
Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16