

**Garant**
**Krympepatron Form ADB, BT 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 25mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303425 25
GTIN	4045197468079
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra Ø 6).
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

**Norm:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760 – 308806, krympeforlænger nr. 302410 – 302417, krympeapparater nr. 354210 – 354400.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Udvendig Ø D	53 mm
Adapter	BT 40 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron