



Effektivt kølesmøre-koncentrat HPC VEG, Indhold: 5l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084265 5
GTIN	2050001741912
Artikelklasse	08J

Beskrivelse

Udførelse:

HPC-kølesmørekoncentrat på esterbasis, til indvendig tilførsel af smøremiddel og højtryksegnet, aminfrit. Sikrer rene værktøjsmaskiner og ruder.

Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til **krævende opgaver**. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.

Fordel:

Koncentraterne er **rustbeskyttende**, skånsomme mod lak og **fysiologisk uproblematisk**, meget **modstandsdygtige over for bakterieangreb samt** skånsomme mod huden. Forøget **værktøjsstandtid, skæreydelse** og **overfladekvalitet**. **Klorfri** – der opstår ikke skadelige dampe, **miljøvenligt**.

Anvendelse:

Kan bruges universelt til **alle spåntagningsopgaver** (drejning, fræsning, boring, gevindskæring, rivning, rømning, **savning** og slibning). Uundværlig ved bearbejdning af emner, der er vanskelige at bearbejde ved spåntagning. Normalt **blandingsforhold 1:20**, til højfaste emner og rustfrit stål er blandingsforholdet dog 1:10 til 1:15.

Bemærk:

Jokisch-glidebaneolie eller -føringsolie fås på forespørgsel. Disse er optimalt afstemt til andre Jokisch-produkter (ingen klæbrige rester) og kan også bruges som hydraulik- og drivolie.

Udførelse: Dunk

Indhold: 5 l

Teknisk beskrivelse

Farve	gul-brun
Udførelse	Dunk
Kinematisk viskositet	77 mm ² /s
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Indhold	5 l
Produkttype	Kølesmøremiddel