

**Garant****ER-spændemøtrik High Speed, Til ER: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309610 40
GTIN	4045197292100
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.

Møtrik, overfladebehandlet af hensyn til: Lavere friktionsværdi og **forøget spændekraft** samt høj slidstyrke og korrosionsbestandighed. **Med noter.**

**Passer til:**

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

**Specialtilbehør:**

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

**Bemærk:**

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

**Teknisk beskrivelse**

Til ER	40 mm
Gevind	M50×1,5
Samlet længde L	26 mm

Maks. tilspændingsmoment	240 Nm
Udvendig Ø D	63 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Spændemøtrik

## Tilbehør

ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40	309700 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40