



Vinkelsliber, Type: AGV17-150



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Artikelklasse	03M

Beskrivelse

Udførelse:

Milwaukee vinkelsliber med blød start, **genstartsspærre** og overbelastningssikring. Vinkelsliber på 1750 W / 150 mm med **konstantelektronik**, anti-kickback-funktion, **antivibrationshåndtag**, skiveskift uden brug af værktøj, **FIXTEC**-spændemøtrik medfølger.

Leveringsomfang:

Ekstragreb, beskyttelseskærm, netkabel 4 m.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	1750 W
Maks. vibration iht. EN	8,7 m/s ²
Kickbackstop	ja
Maks. skæredybde	45 mm
Blød opstart	ja
Genstartsspærre	ja
Maks. skive-Ø	150 mm
Vægt	3 kg
Producentbetegnelse	AGV17-150XCProTector/ dødemandsknap
Energiforsyning	Med kabel

maks. omdrejningstal	9500 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Spændemøtrik M14 Type NUT	073930 NUT
Spændemøtrik M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC