



Maksimalt ydende skærepasta, klorfri, Indhold: 750g



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084160 750
GTIN	2050000966026
Artikelklasse	08J

Beskrivelse

Udførelse:

Skærepasta til målrettet brug. Nem at anvende (nedsænkes og påsmøres). Hæfter på skæret og bliver først flydende ved brug, gode smøreegenskaber, maksimal evne til trykoptagelse. Blød skærepasta.

Fordel:

Føøget **værktøjsstandtid**, **skæreydelse** og **overfladekvalitet**. **Klorfri** – der opstår ikke skadelige dampe, **miljøvenligt**.

Anvendelse:

Universelt til **gevindskæring**, **rivning**, **fræsning**, **rømning** og **savning**. Uundværlig ved arbejde med **svært bearbejdeligt** materiale som rustfrit og varmefast stål, nikkellegeringer, titan og lignende.

Teknisk beskrivelse

Farve	brun
Selvantændelsestemperatur	320 °C
Flammepunkt	250 °C
Udførelse	Dåse
Form	Pasta
Lagertemperatur	5 - 40 °C

Indhold	0,75 l
Produkttype	Skæreolie / slibeolie