

**Bakkeuddrejningsenhet, Udv./indv. Ø: 153/110mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	315900 153/110
GTIN	4019208059464
Artikelklasse	38L

**Beskrivelse****Udførelse:**

I huset er der indbygget en **sænkmedet spiralling**, som via en roulettering drejes i husets periferi. Denne spiralling bevæger trinløst 3 **reverserbare** indstillingsbakker indad eller udad. Til uddrejning sættes indstillingsbakkernes ophængningsskruer i borerne på de hårde bakker til centrerpatronerne, og patronen spændes. **Patronen er ved uddrejning i den tilstand (forspænding), som den også er i ved senere emnebearbejdning.**

**Infotekst:**

Indstillingsbakker

Roulettering

Hus med spiralling

Bløde bakker

Ophængningsskrue

**Anvendelse:**

Til rationel **indvendig uddrejning og udvendig overdrejning af bløde bakker** på centrerpatroner. **Også egnet til ud- og efterslibning af hærdede bakker på rundløb.**

**Teknisk beskrivelse**

Ophængsområde-Ø position A	150 - 215 mm
Indvendig Ø	110 mm
Udvendig Ø	153 mm
Passer til centerpatroner indtil Ø	250 mm
Vægt	1,5 kg
Ophængsområde-Ø position J	50 - 115 mm
passer til centerpatron-Ø	80 - 200 mm
Produkttype	Bakkeuddrejningsring