

STIEFELMAYER

Maskinvaterpas, Sål Længde×nøjagtighed: 160/4mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 468800 160/4 |
| GTIN | 4045197207067 |
| Artikelklasse | 46R |

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt kabinet i førsteklasses specialstøbegods, hammerslagslakeret. Prismatisk og flad sål med anslagsflader, der er finslebne i vinkel (vigtigt ved opmærkning, justering osv.). Alle måleflader bearbejdet helt parallelt i forhold til libelleaksen. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Med isolerede greb på kabinettet samt beskyttelsesglas over libellerne.

Anvendelse:

Til indretning af flader, aksler, maskiner osv.

Norm:**DIN 877****Nøjagtighed:**

1 = med ultrafølsom længdelibelle **0,02 mm/m**.

2 = med ultrafølsom længdelibelle **0,1 mm/m**.

4 = med normalfølsom længdelibelle **0,4 mm/m**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------|-------------|
| Sål, bredde | 40 mm |
| Nøjagtighedsklasse | 4 |
| Aflæsning | 0,4 mm/m |
| Sål, længde | 160 mm |
| Norm | DIN 877 |
| Emballage | Stabil boks |

| | |
|-------------|----------|
| Kalibrering | H2 |
| Produkttype | Vaterpas |

Services

| | |
|---|-------------|
| KalibreringMaskinvaterpas / elektronisk hældningsmåler Nøjagtighed 0,40 mm/m | 026620 0,40 |
|---|-------------|