



Friktionsbor, flad (uden krave), Til gevind M: M8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082735 M8
GTIN	2050001740274
Artikelklasse	04D

Beskrivelse

Udførelse:

HM-friktionsbor til fremstilling af kernehuller som forberedelse til gevindformning.

Beskrivelse:

Friktionsboret genererer via HM-polygonkonturen friktionsvarme, som plastificerer metalliske materialer af enhver type. Derved er det muligt inden for få sekunder at fremstille lukkede spor i flere gange udgangsmaterialets tykkelse uden spåner.

Fordel:

- **Store omkostnings- og tidsbesparelser i forhold til konventionelle metoder (f.eks. indtrækningsmøtrikker).**
- **Spånløs, uden affald; erstatter nitte-, svejse- og trykmøtrikker.**
- **Solidt grundlag for gevind med høje udtrækskræfter.**
- **Til alle gængse materialetykkelser og gevindstørrelser (gevind iht. DIN 13).**

Teknisk beskrivelse

Maks. materialetykkelse	5,9 mm
Anbefalet omdrejningstal	2200 min ⁻¹
Kernehul-Ø	7,3 mm

Anbefalet dreveffekt	1,3 kW
Til gevind M	M8
Skaft-Ø	8 mm
Produkttype	Friktionsbor