



Højtydende kølesmørekoncentrat og savolie CBF, Indhold: 20l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084241 20
GTIN	2050001676245
Artikelklasse	08J

Beskrivelse

Udførelse:

Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til **krævende opgaver**. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.

Effektivt kølesmørekoncentrat, til **indvendig tilførsel af kølesmøremiddel** og højtryksegnet.

Fordel:

Forøget **værktøjsstandtid, skæreydelse** og **overfladekvalitet**. **Klorfri** – der opstår ikke skadelige dampe, **miljøvenligt**.

Koncentraterne er **rustbeskyttende**, skånsomme mod lak og **fysiologisk uproblematisk**, meget **modstandsdygtige over for bakterieangreb** samt skånsomme mod huden.

Anvendelse:

Kan bruges universelt til **alle spåntagningsopgaver** (drejning, fræsning, boring, gevindskæring, rivning, rømning, **savning** og slibning). Uundværlig ved bearbejdning af emner, der er vanskelige at bearbejde ved spåntagning. Normalt **blandingsforhold 1:20**, til højfaste emner og rustfrit stål er blandingsforholdet dog 1:10 til 1:15.

Bemærk:

Jokisch-glidebaneolie eller -føringsolie fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Udførelse	Dunk
Farve	lysebrun
Kinematisk viskositet	41 mm ² /s
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Indhold	20 l
Produkttype	Kølesmøremiddel
Refraktometerværdi	2