




## Indvendig finmåler OSIMESS, Måleområde: 1,5-4,2mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	435010 1,5-4,2
GTIN	2050001039965
Artikelklasse	46D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

OSIMESS indvendigt finmåleapparat til små borer fra 1 mm. Følerhoveder med DLC-belægning (fra str. 4,5-7,5). Målenålen skærformede spids, som står under my-måleurets målekraft, spreder det opslidsede følerhoved. **Gentagelsespræcision 1 µm.** Følerhoveder i **hårdmetal.**

#### Anvendelse:

Undersøgelse af afvigelser fra nominelt mål og formfejl som urundhed ellerkonicitet.

#### Leveringsomfang:

Følerhoveder, HM-målenål, standardholder (displayenhed og indstillingsringe medfølger ikke).

#### Specialtilbehør:

My-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala nr. 434807, str. 10, digitalt måleur nr. 434322, målebord nr. 435020.

#### Bemærk:

Modeller op til måleområde 20 mm, bundhulsboringer kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Gentagelsesnøjagtighed	1 µm
Måleområde	1,5 - 4,2 mm

Antal følere	10
Måledybde	17 - 25 mm
Antal HM-målenåle	2
Effektivt anvendelsesområde	1,5 - 4,2 mm
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Indvendigt finmåleapparat

## Tilbehør

Vinkelstykke til OSIMESS Til nominelt måleområde 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
My-måleur ± måleområde / aflæsning 50/1 µm	434674 50/1
Målebord til OSIMESS Producentbetegnelse OSM5	435020 OSM5
Apparatholder med returknop Til nominelt måleområde 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6
Måleur med venstregående skala Måleområde 10 mm	434807 10
Induktivt my-måleur Extramess Type 2001	434670 2001
My-måleur ± måleområde / aflæsning 25/0,5 µm	434674 25/0,5
My-måleur ± måleområde / aflæsning 250/10 µm	434674 250/10
Sæt med indstillingsring i stål (mål som følerhoved) Måleområde 1,5-4,2 mm	435030 1,5-4,2
Følerhoved til OSIMESS indvendigt finmåleapparat Anvendelsesområde 1,50-1,90 mm	435015 1,50-1,90
Målebord til OSIMESS Producentbetegnelse OSM6	435020 OSM6
Apparatholder uden returknop Til nominelt måleområde 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
My-måleur ± måleområde / aflæsning 130/5 µm	434674 130/5
Digitalt måleurAflæsning 0,0005 mm Måleområde 12,5 mm	434322 12,5